

Hymer Mehrzweckleiter SC 40

2 x 10 profilierte Sprossen, Holmlänge
2,88 - 4,84 m

Artikelnummer: 147644



HYMER



**10 YEARS
WARRANTY**

Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 40

Mehrzweckleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 10 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 5,24 m / 3,55 m
- Holmlänge 2,88 - 4,84 m
- Breite 355 - 948 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Quertraverse am Holmende
- Gewicht 12,1 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Steigtechnik | Mehrzweckleiter | fahrbar | nein |
| Leitertyp | Mehrzweckleiter | Unterbau | Quertraverse |
| Nutzung | beidseitig | Leiter Ausführung | zweiteilig |
| Holmlänge | 2,88-4,84 m | Sicherheitsausstattung Leiter | Spreizsicherung |
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter | 5,24 m | Sicherheitsbügel | nein |
| Arbeitshöhe als Stehleiter | 3,55 m | Treppengängig | nein |
| Sprossen Anzahl | 2 x 10 | Norm | DIN EN 131 |
| Stufen-/Sprossentyp | profilierte Sprossen | Garantie | 10 Jahre |
| Breite | 355-948 mm | Gewicht | 12,1 kg |
| klappbar | ja | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 147607 |  | Ersatzteil, Für Anlegeleiter |
| 224581 |  | Einhandtritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg |
| 224582 |  | Antistatikband, Für Leiter |
| 224585 |  | Einhandgehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg |
| 678796 |  | Einhandtritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg |