

## ZARGES

### Mehrzweck-Klappleiter

4 x 4 profilierte Sprossen, Holmlänge  
4,74 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 203565



### ZARGES Mehrzweck-Klappleiter

Mehrzweck-Klappleiter






- Aufstieg beidseitig
- 4 x 4 profilierte Sprossen
- Holmlänge 4,74 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Breite 0,9 m
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- 6 automatisch einrastende Gelenke
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- geklappt Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1300 x 260 mm
- aus Aluminium
- Gewicht 14,57 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	klappbar	ja
Leitertyp	Mehrzweck-Klappleiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Nutzung	beidseitig	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
Holmlänge	4,74 m	Leiter Funktion	6 automatisch einrastende Gelenke
Höhe Stehleiter	2,3 m	Spreizsicherung	nein
Sprossen Anzahl	4 x 4	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Treppengängig	nein
Tiefe Sprossen	30 mm	Leiter Ausführung	zweiteilig
Höhe geklappt	900 mm	Norm	DIN EN 131
Breite geklappt	1300 mm	Garantie	10 Jahre
Tiefe geklappt	260 mm	Gewicht	14,57 kg

## Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m <sup>2</sup> , Aus Vlies/PE