

## Thurmetall

### Elektro-Fächerschrank

#### MINI

Höhe x Breite x Tiefe 1790 x 415 x 500 mm, Elektroausstattung: 10 Steckdosen 230 V, Stecker Ausführung GB, 10 Fächer, Verschließbar mit Key Lock, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit

Artikelnummer: 218308



THURMETALL



## Thurmetall Elektro-Fächerschrank MINI

### Ausführung GB

Elektro-Fächerschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1790 x 415 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ausgestattet mit Fächern, Steckdosen
- Elektroausstattung: 10 Steckdosen 230 V
- Stecker Ausführung GB
- Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
- 10 Fächer
- Staubgeschützt zu schließen über Flügeltür
- Türöffnungswinkel 110 °
- Verschließbar mit Key Lock
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
- Die Anlieferung erfolgt betriebsbereit
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schranktyp	Elektroschrank	Farbe Korpus	anthrazit

Einsatzort	Innenbereich	Schließsystem	Key Lock
Türtyp	Flügeltür	Unterbau	Sockel
Höhe	1790 mm	Fachhöhe (li.)	145 mm
Breite	415 mm	Fachbreite (li.)	330 mm
Tiefe	500 mm	Fachtiefe (li.)	470 mm
Ländervariante	Ausführung GB	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Fächer, Steckdosen	Türöffnungswinkel	110 °
Böden / Ebenen Ausstattung	Sicherheitskantung	Anlieferung	betriebsbereit
Fächer Anzahl	10 Stück	Garantie	5 Jahre
Steckerplätze Anzahl	10 Stück	WEEE- Registrierungsnummer	DE47480210
Anschluss	Anschluss für GB	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Elektroausstattung	10 Steckdosen 230 V	Marke laut EAR-Register	Thurmetall
Material	Stahl	Gewicht	73 kg
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet		