

Anti-Ermüdungsmatte

Alkmaar

Meterware, Höhe x Breite 12,7 x 910 mm, aus Vinyl (geschäumt) mit genoppter Oberfläche aus Dyna Shield™ in grau, rutschfest

Artikelnummer: 235502



Anti-Ermüdungsmatte


- geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. in der Kommissionierung / für mittlere Beanspruchung
- Meterware
- Höhe x Breite 12,7 x 910 mm
- aus Vinyl (geschäumt) mit genoppter Oberfläche aus Dyna Shield™ in grau
- abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
- rutschfest
- Temperaturbeständig -10 °C bis +70 °C
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181 geprüft

Technische Details





Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Höhe	12,7 mm	
	Bodenbelag	Anti-Ermüdungsmatte	Breite	910 mm

Konfektionierung	Meterware	Bodenbelag Ausstattung	abgeschrägte Kanten
geeignet für (Branche/Bereich)	trockene, industrielle Bereiche	Bodenbelag Funktion	rutschfest
geeignet für (Anwendung)	mittlere Beanspruchung	elektrisch leitend	nein
Einsatzort	Innenbereich	Schwer entflammbar	nein
Material Lauffläche	Vinyl	Temperaturbeständigkeit	-10 °C bis +70 °C
Material Verarbeitung	geschäumt	befahrbar	nein
Oberfläche Bodenbelag	genoppt	Norm	DIN 51130 // BGR 181
Farbe	grau	Gewicht	3,5 kg

Zubehör

235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke
--------	---	---

Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft