

Scangrip Stirnlampe HEAD LITE S

Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom 14
- 140 Lumen, Mit verstellbarem
Kopfband und Sensor mit
berührungslosen Ein-/Ausschalter,
Abstrahlwinkel 110 °, Mit
Batteriebetrieb



SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 254562



Stirnlampe

- Geeignet für feuchte Werkstattumgebungen
- Höhe x Breite x Tiefe 32,5 x 55 x 22 mm
- Leuchtmittel: COB-LED
- Lichtstrom 14 - 140 Lumen
- Mit verstellbarem Kopfband und Sensor mit berührungslosen Ein-/Ausschalter
- Leuchtdauer 1 - 10 h
- Abstrahlwinkel 110 °
- Kippbar
- Mit Batteriebetrieb
- Kompatibel mit 2x1,5V Alkali AAA
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm
- Lieferung ohne Batterien
- 3 Jahre Garantie



Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchtenkopf Ausführung	Kippbar
Lampentyp	Stirnlampe	Höhe	32,5 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	feuchte Werkstattumgebungen	Breite	55 mm
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Tiefe	22 mm
Leuchtdauer	1-10 h	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Lichtstrom	14-140 Lumen	IP Schutzart	30: Fremdkörper > 2,5 mm
dimmbar	ja	Lieferumfang	ohne Batterien
Abstrahlwinkel	110 °	Garantie	3 Jahre
Spannungsversorgung	Batteriebetrieb	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Batterietyp	2x1,5V Alkali AAA	Gewicht	0,18 kg
Leuchte Ausstattung	verstellbares Kopfband, Sensor mit berührungslosem Ein- /Ausschalter		