

Lacont Gefahrstoffschrank

geeignet für wassergefährdende Pflanzenschutzmittel, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 950 x 500 mm, Doppel-Flügeltür mit Lochbild, 3 Ebene(n) mit Wannensboden, unten 1 Ebene mit Bodenwanne, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün

Artikelnummer: 505287



Lacont Umweltschrank mit natürlicher Zwangsbelüftung

Gefahrstoffschrank

- geeignet für wassergefährdende Pflanzenschutzmittel
- zur Lagerung im Arbeitsraum
- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 950 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Lochbild
- Sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
- 3 Ebene(n) mit Wannensboden, unten 1 Ebene mit Bodenwanne
- Traglast je Ebene 50 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Wannensboden 20 l
- Auffangvolumen Bodenwanne 30 l
- Unterbau Sockel
- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Be- und Entlüftung mit natürlicher Zwangsbelüftung durch



Lüftungsraster




- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
- erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1

1

Technische Details

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|--|
| Möbeltyp | Schrank | Auffangvolumen Bodenwanne | 30 l |
| Gefahrstoff-Lagertyp | Schrank | Be- und Entlüftung | natürliche Zwangsbelüftung |
| Schranktyp | Gefahrstoffschrank | Türtyp | Doppel-Flügeltür mit Belüftung |
| Lagerort | im Arbeitsraum | abschließbar | ja |
| Gefahrstoffeignung | wassergefährdende Pflanzenschutzmittel | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Brandschutz | nicht brandgeschützt | Material | Stahl |
| Höhe | 1950 mm | Farbe Korpus | resedagrün // RAL6011 |
| Breite | 950 mm | Farbe Front | resedagrün // RAL6011 |
| Tiefe | 500 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Schrank Ausstattung | Böden, Bodenwanne | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Böden / Ebenen Anzahl | 3 Stück | Oberfläche Boden | pulverbeschichtet |
| Böden- / Ebenentyp | Wannenboden | Unterbau | Sockel |
| Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe) | 1 Ebene mit Bodenwanne | Bauweise (Zulassung) | Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm | Zertifizierung ASR | nach ASR A1.3 gekennzeichnet |
| Auffangvolumen Wannenboden | 20 l | Zertifizierung GefStoffV | erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1 |
| Traglast Fachboden | 50 kg | Zertifizierung WHG | erfüllt die Anforderungen nach WHG §19 |
| Bodenwanne | ja | Gewicht | 76 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 505292 |  | Wannenboden für Gefahrstoffschrank, für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm, Für eine Fachlast von 75 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün |
| 505296 |  | PE-Einsatz für Wannenboden, für Gefahrstoffschrank, für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar. Der PE-Einsatz wird fest mit der Wanne verbunden |
| 505301 |  | PE-Einsatz für Bodenwanne, für Gefahrstoffschrank, für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar. Der PE-Einsatz wird fest mit der Wanne verbunden |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 200237 |  | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel |
| 200803 |  | Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 221116 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8 |
| 221369 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibesschlag-/Antikratzbeschichtung, getönt, mit UV-Filter, Ausstattung: weiche Bügelenden |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 |  | Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm |
| 525732 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm |
| 525760 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |
| 526779 |  | Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage |