

Technisch specificatieblad

Multi-Quick-klem, metrisch

Artikelnr. 2153718



- Multi-Quick metrisch
- Eenvoudig bevestigen
- Betrouwbaar vastklikken
- Radiaal koppelen
- Vereenvoudigd voorraadbeheer
- Universeel toepasbaar




PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Bestelnr. | 2153718 |
| Type | M-Quick M20 LGR |
| Omschrijving 1 | Kabelbuisklem Multi-Q koppelb. |
| Dimensie | 16-20mm |
| Kleur | lichtgrijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Materiaal | Polyamide |
| Materiaal-afk. | PA |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 100 Stuk |
| Gewicht | 0,60 kg/100 st. |

Technische gegevens



| | |
|----------------------|--|
| Afmeting A | 27,50 mm |
| Afmeting B | 15,50 mm |
| Afmeting E | 8,00 mm |
| Afmeting F | 4,10 mm |
| Afmeting H | 32,00 mm |
| Afmeting h | 7,00 mm |
| Rijgbaar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aantal kabels/buizen | 1 |
| Uittrekwaarden | 40 N |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| moelijk ontvlambaar | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Gesloten | <input type="checkbox"/> |
| Halogeenvrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met inlage | <input type="checkbox"/> |
| Klemmontage | Doorvoergat, schroefbaar op M6 schroefdraad |
| Borgsysteem | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Spanbereik D | 16,00 - 20,00 mm |
| UV-bestendig | <input type="checkbox"/> |