


# Technisch specificatieblad

## Draadgoot GR-Magic® 55

Art.-Nr. 6001091



Draadgoot met aangevormde verbinder in de zijhoogte 55 mm.



**A4** Roestvast staal 1.4401  
**2B** Blank, nabehandeld

Opmerking extra producttekst Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar gestoken. De maasgrootte is 50 x 100 mm (uitgezonderd GRM 55/50 = 20 x 100 mm).  
Extra productbeschrijving 1 Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

### Stamgegevens

Bestelnr.	6001091
Type	GRM 55 200 A4
Omschrijving 1	Draadgoot klikbaar draad 3,9mm
Dimensie	55x200x3000
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4401
Materiaal-afk.	A4
Oppervlak	Blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop eenheid	3,00 m
Gewicht	99,00 kg/100 m


# Technisch specificatieblad

## Draadgoot GR-Magic® 55

Art.-Nr. 6001091



### Technische gegevens




Lengte	3.000,00 mm
Breedte	200,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Afmeting B	200,00 mm
Afmeting H	58,00 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Draaddiameter	3,90 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input checked="" type="checkbox"/>
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	87,00 cm <sup>2</sup>
Nuttige doorsnede	8.700,00 mm <sup>2</sup>
Profielvorm	U-vorm
RVS, gebeitst	<input checked="" type="checkbox"/>
Schroefloze verbinder	<input checked="" type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>

### toel. belasting

Steunafstand 1,0 m	0,35 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,20 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,10 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,10 kN/m

### toel. belasting



Belastingdiagram draadgoot GRM 55 VA

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
  - 2 Steunafstand in m
  - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
  - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsschema met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
  - Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand