

Key Features

Bildschirmdiagonale	23,6 Zoll / 59,94 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	TN / 170 / 160 Grad
Konnektivität	HDMI / VGA
Besonderheit	Eco-Modus




250 cd/m²
HELLIGKEIT



3 ms
REAKTIONSZEIT



1.000:1
KONTRAST



1920 x 1080 / Full-HD
AUFLÖSUNG



TN
PANEL

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic® VA2407H ist ein effizienter 24 Zoll-Full-HD-Monitor mit flexibler Konnektivität. Er bietet eine erstaunliche Bildschirmleistung zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und einem nativen Kontrastverhältnis von 1.000 : 1 erzeugt der VA2407H eindrucksvolle Bilder. Zudem bietet der Office-Monitor den energiesparenden und umweltfreundlichen ViewSonic Eco-Modus. Dieser passt die Helligkeit an und verbessert die Sichtbarkeit, beugt der Ermüdung der Augen vor und verlängert die Lebensdauer der Monitorlampen. Ein VESA-kompatibles Montagekonzept bietet zusätzliche Flexibilität und rundet das Office-Paket ab. Darüber hinaus sorgt die 3 Jahre Vorab-Austausch-Garantie für die nötige Planungssicherheit bei Unternehmen und Behörden.

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	TN
Bildschirmdiagonale	23,6" / 59,94 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50 M : 1
Einblickwinkel	170 / 160 Grad
Reaktionszeit	3 ms
Farben	16,7 Mio.
Produktfarbe (Display / Standfuß)	Schwarz / Schwarz

EINGÄNGE

HDMI (1.4 mit HDCP)	1
VGA	1

AUSGÄNGE

Audio (3,5 mm)	1
----------------	---

FEATURES

Eco-Modus	Ja
-----------	----

ERGONOMIE

Neigungswinkel	21 bis -6 Grad
----------------	----------------

WANDHALTERUNG (B x H)

VESA®	75 x 75 mm
-------	------------

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Fuß	552 x 404 x 170 mm
Monitor ohne Fuß	552 x 337 x 47 mm
Verpackung	611 x 450 x 120 mm

GEWICHT

Monitor mit Fuß	3,1 kg
Monitor ohne Fuß	2,9 kg
Verpackung	4,2 kg

LEISTUNG

Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Verbrauch (typisch)	21 Watt
Verbrauch (jährlich)	29 kWh
Verbrauch (eco)	15 Watt
Verbrauch (standby)	<0,5 Watt
Verbrauch (off)	<0,3 Watt

NORMEN



Normen	CE, RoHS, FCC, ISO13406-2, EuP, CU
--------	------------------------------------

GARANTIE

3 Jahre Vorab-Austausch-Garantie

LIEFERUMFANG

Netzkabel (1,5 m)	1
VGA-Kabel	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1



1. Kontrollsteuerung
2. Audio-Ausgang

3. HDMI-Eingang
4. VGA-Eingang

5. Kensington Lock
6. Netzkabel-Anschluss

7. VESA®-Halterung 75 x 75 mm