

**ES EPG 45 AEH 35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	35mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">1501170000</a>
Typ	ES EPG 45 AEH 35
GTIN (EAN)	4050118309386
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 14. Juni 2023 09:55:53 MESZ

Katalogstand 09.06.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## ES EPG 45 AEH 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 180 g

### Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max. 35 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt max. AWG 2

### Crimpeinsätze

Crimpbreite 19 mm Crimpquerschnitt Kupfer 35

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil Trapezcrimp  
 Kabelschuhquerschnitt nominal 35 mm<sup>2</sup>

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)  
 Broschüren