


## Abisolieren

Hochpräzise und fokussiert abisolieren.

patented



Art. Nr. 708 218 3

## Abisolierzange für Spezialanwendungen

- Spezialzangen mit Längensschlag zum qualitativ hochwertigen, beschädigungs freien Abisolieren und Abmanteln von Elektro-einzel- und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 50 mm<sup>2</sup>
- einsetzbar unabhängig von der Festigkeit des Isolationsmaterials
- kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch patentiertes Abisolierverfahren
- auf den jeweiligen Leiterquerschnitt hochpräzise abgestimmte Formmesser
- kundenspezifische Sonderausführungen möglich
- automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung
- Zange brüniert, mit ergonomischen 2K-Griffen



Art. Nr. 708 218 3



Kabel an Längensschlag anlegen




Abisolieren durch Formmesser



Automatisches Abziehen der Isolation



Längensschlag einstellbar, mit Skala



Messersatz 4-teilig, Präzisionsmechanik aus vergütetem Federstahl, robust und langlebig.

Art. Nr.	EAN	Anwendungsbereich	↔ mm	⚖ g
708 201 3	012136	Zange für PTFE-isoliertes Kabel mit Kabelführung, 0,09 mm <sup>2</sup> / 0,14 mm <sup>2</sup> / 0,38 mm <sup>2</sup> / 0,57 mm <sup>2</sup> / 1,0 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,08 mm <sup>2</sup> , Maße Abisolierstellen, Ø 0,35 mm / Ø 0,55 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1,05 mm / Ø 1,35 mm / Ø 1,6 mm / Ø 1,75 mm	200	500
708 203 3	012150	Zange für PTFE-isoliertes Kabel, 2,5 mm <sup>2</sup> / 4,0 mm <sup>2</sup> / 6,0 mm <sup>2</sup> / 10,0 mm <sup>2</sup> , Maße Abisolierstellen, Ø 2,3 mm / Ø 2,7 mm / Ø 3,5 mm / Ø 4,45 mm	200	500
708 205 3	012174	Zange für DIN-Litzenkabel, 0,25 mm <sup>2</sup> / 0,75 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup> / 4,0 mm <sup>2</sup> / 6,0 mm <sup>2</sup> , Maße Abisolierstellen, Ø 0,7 mm / Ø 1,35 mm / Ø 1,7 mm / Ø 2,3 mm / Ø 2,7 mm / Ø 3,5 mm	200	500