

Rändelknöpfe

Rändelknöpfe

Zum Aufsetzen auf handelsübliche Sechskantschrauben, Muttern und Innensechskantschrauben nach DIN

- **Material:** schlagfestes POM (Polyacetalharz) UL 94 HB
- **Farbe:** schwarz

Lieferung in drei Ausführungen für M 4 bis M 10:

- A:** flach, offene Bauform für Sechskantkopf
- B:** hohe Ausführung, offen für Sechskantkopf
- C:** flach, geschlossene Bauform für Innensechskantschrauben



Ausführung A – flach, offen




DIN 555, 601, 934



DIN 558, 571, 931, 7976

Bestell-Nr.	für Schraube	Abmessungen in mm			
		SW	D	H	S
2.37.040	M 4	7	13	4,5	3,5
2.37.041	M 4	7	17	5,5	4,5
2.37.050	M 5	8	17	5,5	5,0
2.37.051	M 5	8	20	6,5	5,0
2.37.060	M 6	10	20	6,5	5,0
2.37.061	M 6	10	25	8,0	6,0
2.37.080	M 8	13	25	8,0	6,0
2.37.081	M 8	13	36	10,0	8,0
2.37.100	M 10	17	36	10,0	8,0



Ausführung B – hoch, offen



DIN 555, 601, 934



DIN 558, 571, 931, 7976

Bestell-Nr.	für Schraube	Abmessungen in mm			
		SW	D	H	S
2.38.040	M 4	7	13	9,5	3,5
2.38.041	M 4	7	17	11,5	4,5
2.38.050	M 5	8	17	11,5	4,5
2.38.051	M 5	8	20	15,0	5,0
2.38.060	M 6	10	20	15,0	5,0
2.38.061	M 6	10	25	18,0	6,0
2.38.080	M 8	13	25	18,0	6,0

