



Hauptmerkmale

Maximum response time	95 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2 95 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3
Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	MN diag
Produkt- oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser
Geräteanwendung	Sicherheit
Kompatible Produktfamilie	Masterpact (Masterpact MTZ2) Leistungsschalter Masterpact (Masterpact MTZ3) Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers	Unverzögert

Zusatzmerkmale

Kontrolltyp	Kommuniziert
Signalisierungsfunktion	Durch Spulen versorgt Fehler MN geöffnet
[Un] voltage power supply	48 V AC 50/60 Hz 48 - 60 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung	0,35 - 0,7 Un Öffnung 0,85 Un Schließung
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Einschubtechnik

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	8,2 cm
VPE 1 Gewicht	172,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------