



### Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt- oder Komponententyp	Verriegelte Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	Unika-Steckdose
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung der Pole	2P+E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

### Zusatzmerkmale

Montagemodus	Wandmontage
[In] Bemessungsstrom	63 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	200-250 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.	6 h
Schutzart	Ohne Schutz
Produktkompatibilität	Modulares Gerät
Stecksockelmaterial	Gehäuse: selbstlöschende Polymer
Material der Kontakte	Stifte: Edelstahl Schrauben: Edelstahl
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Maximaler Kabelquerschnitt	35 mm <sup>2</sup>
Max. Kabelaußendurchmesser	25 mm
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 21
Produktgewicht	3 kg
Basisabmessungen	140 x 430 mm
Höhe	430 mm
Breite	140 mm
Tiefe	190 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Bau

### Montage

Normen	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Feuchtigkeit	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	21,5 cm
VPE 1 Breite	20,0 cm
VPE 1 Länge	44,5 cm
VPE 1 Gewicht	2,718 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	80,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	36,462 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------