

Wiha MicroFinish®.

Der Spezialist für feuchte und ölige Anwendungen.

Für Pozidriv- und TORX®-Schrauben.



5522 MicroFinish® Pozidriv-Schraubendreher. Rundklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Griff: Abrutschsicherer Wiha MicroFinish®-Griff mit Abrollschutz.
Normen: DIN ISO 8764.
Anwendung: Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder öligen Umfeld.

| Best.-Nr. | ⊕ | ↔ | ● | ↔ | + | ⊖ |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 29152 | PZ1 | 80 | 4,5 | 192 | 30 | 10 |
| 29153 | PZ2 | 100 | 6,0 | 220 | 36 | 10 |
| 29154 | PZ3 | 150 | 8,0 | 277 | 41 | 10 |



5535 MicroFinish® Pozidriv-Schraubendreher. Durchgehende Sechskantklinge mit Sechskantansatz, massive Stahlkappe.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Griff: Abrutschsicherer Wiha MicroFinish®-Griff mit Abrollschutz.
Normen: DIN ISO 8764.
Anwendung: Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder öligen Umfeld.

| Best.-Nr. | ⊕ | ↔ | ⬠ | ⬠ | + | ⊖ |
|-----------|-----|-----|-----|----|-----|----|
| 29158 | PZ1 | 80 | 5,0 | 8 | 187 | 30 |
| 29159 | PZ2 | 100 | 6,0 | 10 | 214 | 36 |
| 29160 | PZ3 | 150 | 8,0 | 13 | 271 | 41 |



5527 MicroFinish® TORX®-Schraubendreher. Rundklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Griff: Abrutschsicherer Wiha MicroFinish®-Griff mit Abrollschutz.
Anwendung: Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder öligen Umfeld.

| Best.-Nr. | ⊕ | ↔ | ● | ↔ | + | ⊖ |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 29161 | T9 | 60 | 4,0 | 172 | 30 | 10 |
| 29162 | T10 | 80 | 4,0 | 192 | 30 | 10 |
| 29163 | T15 | 80 | 4,0 | 192 | 30 | 10 |
| 29164 | T20 | 100 | 4,0 | 212 | 30 | 10 |
| 29165 | T25 | 100 | 4,5 | 212 | 30 | 10 |
| 29166 | T27 | 115 | 5,5 | 235 | 36 | 10 |
| 29167 | T30 | 115 | 6,0 | 235 | 36 | 10 |
| 29168 | T40 | 130 | 7,0 | 257 | 41 | 5 |

Für Außensechskant-Schrauben.



5525 MicroFinish® Sechskant-Steckschlüssel. Rundklinge.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.
Griff: Abrutschsicherer Wiha MicroFinish®-Griff mit Abrollschutz.
Normen: DIN 3125.
Anwendung: Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder öligen Umfeld.

| Best.-Nr. | ⊙ | ↔ | ↔ | + | ⊖ | ⊖ |
|-----------|-----|-----|-----|----|------|----|
| 29170 | 5,5 | 125 | 237 | 30 | 7,9 | 10 |
| 29171 | 6 | 125 | 237 | 30 | 8,9 | 10 |
| 29172 | 7 | 125 | 245 | 36 | 10,9 | 10 |
| 29173 | 8 | 125 | 245 | 36 | 11,9 | 10 |
| 29174 | 10 | 125 | 245 | 36 | 14,4 | 10 |



5528 MicroFinish® Sechskant-Steckschlüssel. Flexibler Schaft ermöglicht abgewinkeltes Schrauben.

Griff: Abrutschsicherer Wiha MicroFinish®-Griff mit Abrollschutz.
Anwendung: Z.B. zum Verschrauben und Lösen von stufenlos verstellbaren Schlauchklemmen.

| Best.-Nr. | ⊙ | ↔ | ↔ | + | ⊖ | ⊖ |
|-----------|---|-----|-----|----|----|----|
| 29175 | 6 | 150 | 262 | 30 | 9 | 10 |
| 29176 | 7 | 150 | 270 | 36 | 11 | 10 |
| 29177 | 8 | 150 | 270 | 36 | 12 | 10 |

TORX® Satz.



5527 K6 MicroFinish® TORX® Schraubendrehersatz, 6-tlg. Rundklingen.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Griff: Abrutschsicherer Wiha MicroFinish®-Griff mit Abrollschutz.
Anwendung: Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder öligen Umfeld.

| Best.-Nr. | Serie | ⊖ |
|-----------|---------|---|
| 29169 | 5527 K6 | 1 |
| ⊕ | 5527 | T10x80 T15x80 T20x100 T25x100 T30x115 T40x130 |