

Rundleiteranschlussklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA1 250



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme 1 Kabel 4 St.
Zubehör	Rundleiteranschlussklemme
Allgemeine technische Daten	
Bezeichnung / der Anschlussklemme	TA1.2
Anschlüsse gemäß IEC	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal 	35 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal 	185 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal 	35 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal 	185 mm ²
Abisolierlänge	20 mm
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> eindrähtig 	35 - 185 mm ² : 22.6 Nm
<ul style="list-style-type: none"> mehrdrähtig 	35 - 185 mm ² : 22.6 Nm
<ul style="list-style-type: none"> feindrähtig 	35 - 185 mm ² : 22.6 Nm
Anschlüsse gemäß UL	
zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B	75 °C
Abisolierlänge	0.8 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal 	2 AWG
<ul style="list-style-type: none"> für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal 	350 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal 	2 AWG
<ul style="list-style-type: none"> für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal 	350 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal 	35
<ul style="list-style-type: none"> für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal 	150
<ul style="list-style-type: none"> für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal 	2
<ul style="list-style-type: none"> für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal 	350
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> eindrähtig 	2 AWG - 350 kcmil: 200 lb-in
<ul style="list-style-type: none"> mehrdrähtig 	2 AWG - 350 kcmil: 200 lb-in
<ul style="list-style-type: none"> feindrähtig 	2 AWG - 350 kcmil: 200 lb-in
Weitere Informationen	

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9254-0JB12>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9254-0JB12>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA9254-0JB12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

23.09.2021 

