

GRANIT™ 37/55 B/SB

Artikelnummer: 00842 | EAN: 4003318008429

GRANIT™ Vorhangschloss mit ABUS-Plus Scheibenzylinder, made in Germany - höchste Sicherheit gegen Manipulation

Einsatz und Anwendung

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangschloss
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Industrieanlagen, Werkstoren, Containern und LKW
- Ideal in Verwendung mit der ABUS-Überfalle Nr. 130

Technologie

- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black Granit Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz
- SZP: Version mit Sicherungskarte schützt vor ungewollten Schlüsselkopien
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS Plus Schließungen angepasst werden
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED

Technische Daten

Produkt: GRANIT™ 37/55

Rohling: 5078

Schließung: verschiedenschließend

Rolltor: Ja

Reise-Gepäck: Nein

Werkzeugkiste: Nein

Spind: Nein

Überfalle: Ja

Zahlenkombination: Nein

Färbung: schwarz

Breite a [mm]: 62,5

Lichte Bügelweite b [mm]: 27,5

Lichte Bügelhöhe c [mm]: 26,5

Bügeldurchmesser d [mm]: 11

Höhe f [mm]: 84

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: inkl. 2 Schlüssel

Marine-Seetauglich: Ja

Außenbereich: Ja

Innenbereich: Ja

Liebesschloss: Nein

Kleinstanwendungen: Nein

Container: Ja



Arbeitsschutz-Safety: Nein
Hauptschlüsselfunktion: Ja
Gleichschließend: Ja
Farbiger Schlosskörper: Nein
Gewicht [g]: 566
Security Level HaSi: 10
Tiefe e [mm]: 31
Schließtyp: Schlüssel
Verpackungsart: Blister-Verpackung
System: ABUS-PLUS Schließsystem

