

## Hymer Mehrzweckleiter SC 40

2 x 10 profilierte Sprossen, Holmlänge  
2,88 - 4,84 m

Artikelnummer: 147644



**HYMER**



**10 YEARS  
WARRANTY**

## Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 40

Mehrzweckleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 10 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 5,24 m / 3,55 m
- Holmlänge 2,88 - 4,84 m
- Breite 355 - 948 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Quertraverse am Holmende
- Gewicht 12,1 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweckleiter	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweiteilig
Länge Holm	2,88-4,84 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,24 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,55 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	2 x 10	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-948 mm	Gewicht	12,1 kg
klappbar	ja		

## Zubehör

147607		Ersatzteil, Für Anlegeleiter
224581		Einhängtritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhänghaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhängtritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg