



Manchon souple à visser avec embout lisse, de qualité alimentaire

### Applications

- l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique: alimentaire, pharmaceutique
- dispositif de transport par le vide, trémie à vide, convoyeur d'aspiration, système de dosage
- pastilleuse / presse à comprimés
- aspirateurs industriels, aspirateurs

### Caractéristiques

- facile et rapide à monter
- réutilisable (threaded version)
- étanche aux gaz et aux liquides, version fixe d'une pièce moulée

- hautement résistant
- Paroi de qualité alimentaire, conforme aux Directives EU 10/2011, EC 1935/2004 et la dernière EU 2015/174
- inodore et sans aucun goût
- résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
- conforme à RoHS

### Plage de température

- -40°C à 90°C
- brièvement jusqu'à 125°C

### Construction, matériau

Paroi: éther-polyuréthane spécial haut de gamme (Pre-PUR®)

### Variantes proposées

- autres mesures disponibles sur demande
- Couleurs spéciales : entièrement coloré

### approprié pour le tuyau

AIRDUC®: 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS)

| Ø de raccord conseillé mm | Longueur raccord conseillée | profondeur de vissage tuyau flexible mm | Longueur totale mm | Poids kg / p. | approprié pour le Ø interne du tuyau mm | Numéro de commande |
|---------------------------|-----------------------------|---|--------------------|---------------|---|--------------------|
|---------------------------|-----------------------------|---|--------------------|---------------|---|--------------------|

#### à visser; adapté pour les références 350, 351, 355, 533, 341, 345

|     |     |     |     |       |     |               |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|---------------|
| 32  | 44  | 40  | 85  | 0,070 | 32  | 241-0032-8600 |
| 38  | 44  | 40  | 85  | 0,085 | 38  | 240-0038-0010 |
| 40  | 44  | 40  | 85  | 0,084 | 40  | 240-0040-0010 |
| 50  | 49  | 41  | 90  | 0,089 | 50  | 240-0050-0010 |
| 60  | 49  | 41  | 90  | 0,120 | 60  | 240-0060-0010 |
| 70  | 52  | 44  | 100 | 0,146 | 70  | 240-0070-0010 |
| 75  | 60  | 47  | 107 | 0,200 | 75  | 241-0075-8600 |
| 80  | 60  | 52  | 112 | 0,250 | 80  | 241-0080-8600 |
| 100 | 65  | 57  | 122 | 0,310 | 100 | 241-0100-8600 |
| 125 | 75  | 62  | 137 | 0,480 | 125 | 241-0125-8600 |
| 150 | 85  | 70  | 155 | 0,680 | 150 | 241-0150-8600 |
| 200 | 100 | 80  | 180 | 1,100 | 200 | 241-0200-8600 |
| 250 | 105 | 90  | 195 | 1,500 | 250 | 241-0250-8600 |
| 300 | 115 | 100 | 215 | 2,260 | 300 | 241-0300-8600 |

#### à visser; adapté pour la référence 356

|     |    |    |     |       |     |               |
|-----|----|----|-----|-------|-----|---------------|
| 38  | 44 | 40 | 85  | 0,070 | 38  | 241-0038-8601 |
| 40  | 44 | 40 | 85  | 0,080 | 40  | 241-0040-8601 |
| 50  | 49 | 41 | 90  | 0,080 | 50  | 241-0050-8601 |
| 60  | 49 | 41 | 90  | 0,120 | 60  | 241-0060-8601 |
| 70  | 52 | 44 | 100 | 0,150 | 70  | 241-0070-8601 |
| 75  | 60 | 47 | 107 | 0,200 | 75  | 241-0075-8601 |
| 80  | 60 | 52 | 112 | 0,250 | 80  | 241-0080-8601 |
| 100 | 65 | 57 | 122 | 0,310 | 100 | 241-0100-8601 |
| 125 | 75 | 62 | 137 | 0,480 | 125 | 241-0125-8601 |
| 150 | 85 | 70 | 155 | 0,680 | 150 | 241-0150-8601 |

Autres données techniques sur [www.norres.com](http://www.norres.com). Sous réserve de modifications techniques. Toutes les valeurs ont été déterminées à 20°C et sont des informations approximatives.

| Ø de raccord conseillé mm | Longueur raccord conseillée | profondeur de vissage tuyau flexible mm | Longueur totale mm | Poids kg / p. | approprié pour le Ø interne du tuyau mm | Numéro de commande |
|---------------------------|-----------------------------|---|--------------------|---------------|---|--------------------|
| 200                       | 100                         | 80                                      | 180                | 1,100         | 200                                     | 241-0200-8601      |
| 250                       | 105                         | 90                                      | 195                | 1,500         | 250                                     | 241-0250-8601      |
| 300                       | 115                         | 100                                     | 215                | 2,260         | 300                                     | 241-0300-8601      |
| <b>pré-monté</b>          |                             |   |                    |               |   |                    |
| 32                        | 44                          | 40                                      | 85                 | 0,070         | 32                                      | 241-0032-8550      |
| 38                        | 44                          | 40                                      | 85                 | 0,070         | 38                                      | 241-0038-8550      |
| 40                        | 44                          | 40                                      | 85                 | 0,080         | 40                                      | 241-0040-8550      |
| 50                        | 49                          | 41                                      | 90                 | 0,080         | 50                                      | 241-0050-8550      |
| 60                        | 49                          | 41                                      | 90                 | 0,120         | 60                                      | 241-0060-8550      |
| 70                        | 52                          | 44                                      | 100                | 0,150         | 70                                      | 241-0070-8550      |
| 75                        | 60                          | 47                                      | 107                | 0,200         | 75                                      | 241-0075-8550      |
| 80                        | 60                          | 52                                      | 112                | 0,250         | 80                                      | 241-0080-8550      |
| 100                       | 65                          | 57                                      | 122                | 0,310         | 100                                     | 241-0100-8550      |
| 125                       | 75                          | 62                                      | 137                | 0,480         | 125                                     | 241-0125-8550      |
| 150                       | 85                          | 70                                      | 155                | 0,680         | 150                                     | 241-0150-8550      |
| 200                       | 100                         | 80                                      | 180                | 1,100         | 200                                     | 241-0200-8550      |
| 250                       | 105                         | 90                                      | 195                | 1,500         | 250                                     | 241-0250-8550      |
| 300                       | 115                         | 100                                     | 215                | 2,260         | 300                                     | 241-0300-8550      |

Autres mesures sur demande. Toutes les valeurs indiquées ont été déterminées à une température de 20 °C et sont des informations approximatives. Droits de modifications techniques réservés. Veuillez tenir compte de l'annexe technique que vous trouverez sur [www.norres.com](http://www.norres.com).