

P-touch



Informations générales

- ✓ Référence : PT-H200
- ✓ Référence SAP : PTH200YP1
- ✓ Code EAN : 4 977 766 768 474

Garanties

- ✓ Standard : 2 ans retour atelier
- ✓ Extensions : EFFI3RAA 3 ans retour Atelier

Spécifications Techniques

- ✓ Technologie : Transfert thermique
- ✓ Découpe des rubans : Manuelle
- ✓ Largeur de rubans : 3,5/6/9/12 mm
- ✓ Hauteur d'impression max: 9 mm
- ✓ Connectable PC : Non
- ✓ Vitesse d'impression : 20 mm/s
- ✓ Résolution d'impression : 180 dpi
- ✓ Symboles : 309
- ✓ Polices : 6
- ✓ Cadres décoratifs : 59
- ✓ Clavier : AZERTY
- ✓ Alimentation : 6 piles AAA (non fournies) ou adaptateur AD-24ES (option)

Informations logistiques

- ✓ Machine seule : 111 x 204 x 58 (mm)
- ✓ Livrée avec : TZe-R234 Ruban tissu 12mm Or sur Blanc 4m

