

Datum: 22.01.2014

Betätiger: RKUV

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	RKUV
Beschreibung:	Not-Aus-Taste, überlistsicher
Approbationen:	CE
Schutzart:	IP65
Betätigungsweg:	3 mm
Lagertemperatur max.:	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.:	-30°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer:	25000

Technische Daten

Einbauöffnung:	16.2mm
Drehmoment (Montagemutter):	max. 1.5 Nm
Entriegelung:	Drehentriegelung links/rechts
Einbaulage:	beliebig
Normen:	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN ISO 13850


Hinweis

- überlistsicher nach EN ISO 13850
- mit grauem Frontring
- muss auf gelben Hintergrund montiert werden (z.B. Schlegel-Klebeschilder NAS...)

Foto



Maßskizze



- Änderungen vorbehalten -