


# Gerade Verschraubung mit Außengewinde

## Straight Connector, male thread



PA	Polyamid	polyamide
G	gerade Verschraubung	straight connector
O	ohne Dichtungssatz	without gaskets
B	schwarz	black
G	grau	grey
	Nennweite	Nominal width
M	Gewinde metrisch	metric thread
P	PG-Gewinde	PG-thread
	Gewindegröße	Thread size

PA G O B-10 M12

### PA G O G / PA G O B, metr.

Bestell-Nr./Article no grau/grey	schwarz/black	für/for NW	M	d	g	D	L	SW	kg/100 St. kg/100 pcs.	(VE) St. (PU) pcs.
PA G O G-07M101	PA G O B-07M101	07	10 x 1							50
PA G O G-07M12	PA G O B-07M12	07	12 x 1,5	6,95	10	17	35	15	0,29	50
PA G O G-07M16	PA G O B-07M16	07	16 x 1,5	7,05	10	17	35	15	0,29	50
PA G O G-07M20	PA G O B-07M20	07	20 x 1,5	7,00	10	17	35	15	0,29	50
PA G O G-10M12	PA G O B-10M12	10	12 x 1,5	8,10	10	18	33,5	15	0,44	50
PA G O G-10M16	PA G O B-10M16	10	16 x 1,5	10,35	10	18	33,5	15	0,40	50
PA G O G-10M20	PA G O B-10M20	10	20 x 1,5	10,80	12	18	35	15	0,40	50
PA G O G-12M16	PA G O B-12M16	12	16 x 1,5	12,15	9	21	33,5	17	0,42	50
PA G O G-12M20	PA G O B-12M20	12	20 x 1,5	12,85	12	27	36	17	0,48	50
		14*								
PA G O G-17M20	PA G O B-17M20	17	20 x 1,5	16,00	13	27	41,5	24	0,75	50
PA G O G-17M25	PA G O B-17M25	17	25 x 1,5	17,05	13	29	40	24	0,69	50
PA G O G-17M32	PA G O B-17M32	17	32 x 1,5	17,30						50
PA G O G-23M25	PA G O B-23M25	23	25 x 1,5	20,35	14	35	54	32	1,55	30
PA G O G-23M32	PA G O B-23M32	23	32 x 1,5	22,70	14	36	53	32	1,46	30
PA G O G-29M32	PA G O B-29M32	29	32 x 1,5	27,00	14	42,5	54	38	2,10	30
PA G O G-29M40	PA G O B-29M40	29	40 x 1,5	26,80	14	42,5	54	38	2,10	30
PA G O G-36M40	PA G O B-36M40	36	40 x 1,5	34,35	14	51,5	57,5	46	2,91	10
PA G O G-36M50	PA G O B-36M50	36	50 x 1,5	38,35	14	52	58	46	2,91	10
PA G O G-48M50	PA G O B-48M50	48	50 x 1,5	44,25	14	64,5	62	60	4,65	10
PA G O G-48M63	PA G O B-48M63	48	63 x 1,5	49,50	14	65	62	60	4,65	10

\*Armaturen für NW 14 mit Adapter PA W AB-14/17 möglich, siehe Seite 52  
\*Connectors for NW 14 available combined with PA W AB-14/17, see page 52

### PA G O G / PA G O B, PG

Bestell-Nr./Article no grau/grey	schwarz/black	für/for NW	PG	d	g	D	L	SW	kg/100 St. kg/100 pcs.	(VE) St. (PU) pcs.
PA G O G-07P07	PA G O B-07P07	07	07	6,9	8	17	35	15	0,34	50
PA G O G-07P09	PA G O B-07P09	07	09	7,0	8	17	35	15	0,34	50
PA G O G-07P11	PA G O B-07P11	07	11	7,0	8	17	35	15	0,36	50
PA G O G-07P13	PA G O B-07P13	07	13,5	7,0	8	17	35	15	0,38	50
PA G O G-10P07	PA G O B-10P07	10	07	8,6	12	18	36,5	15	0,32	50
PA G O G-10P09	PA G O B-10P09	10	09	11,0	12	18	36,5	15	0,33	50
PA G O G-10P11	PA G O B-10P11	10	11	10,0	12	18	36,5	15	0,44	50
PA G O G-10P13	PA G O B-10P13	10	13,5	11,0	12	18	36,5	15	0,40	50
PA G O G-12P09	PA G O B-12P09	12	09	11,4	12	21	36,5	17	0,36	50
PA G O G-12P11	PA G O B-12P11	12	11	13,1	12	21	36,5	17	0,42	50
PA G O G-12P13	PA G O B-12P13	12	13,5	12,4	12	21	36,5	17	0,45	50
		14*								
PA G O G-17P11	PA G O B-17P11	17	11	13,8	12	27	41	24	0,73	50
PA G O G-17P13	PA G O B-17P13	17	13,5	16,0	13	27	41,5	24	0,70	50
PA G O G-17P16	PA G O B-17P16	17	16	17,3	13	27	41,5	24	0,75	50
PA G O G-17P21	PA G O B-17P21	17	21	17,7	12	33	41	24	0,90	50
PA G O G-23P16	PA G O B-23P16	23	16	17,3	13	35	53	32	1,50	50
PA G O G-23P21	PA G O B-23P21	23	21	22,0	13	35	53	32	1,55	30
PA G O G-29P29	PA G O B-29P29	29	29	30,0	14	42,5	54	38	2,10	30
PA G O G-36P29	PA G O B-36P29	36	29	31,0	14	51,5	57,5	46	2,70	10
PA G O G-36P36	PA G O B-36P36	36	36	38,0	14	51,5	57,5	46	3,30	10
PA G O G-48P42	PA G O B-48P42	48	42	46,5						10
PA G O G-48P48	PA G O B-48P48	48	48	49,0	14	64,5	62	60	5,20	10

\*Armaturen für NW 14 mit Adapter PA W AB-14/17 möglich, siehe Seite 52  
\*Connectors for NW 14 available combined with PA W AB-14/17, see page 52