

## Manette indexable en zinc avec filetage, inserts en acier passivé bleu, satinée mate

Description de l'article/illustrations du produit



Débrayage de la poignée  
par traction



### Description

#### Matière :

Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.

Insert : acier, classe de résistance 5.8.

#### Finition :

Manette avec revêtement plastique.

Insert en acier zingué passivé bleu.

#### Nota :

Pour  $L \geq 60$  mm, la longueur du filetage est de 60 mm.

#### Sur demande :

Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.


La cote «H1» est disponible dans d'autres longueurs (prix spécifique).

#### Indication de dessin :

1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753

## Manette indexable en zinc avec filetage, inserts en acier passivé bleu, satinée mate

Dessins



### Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	Surface corps	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K1659.0031X6	noir RAL 9005	mate satinée	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	6
K1659.0031X10	noir RAL 9005	mate satinée	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K1659.0031X15	noir RAL 9005	mate satinée	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K1659.0031X20	noir RAL 9005	mate satinée	0	M3	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K1659.0041X10	noir RAL 9005	mate satinée	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K1659.0041X15	noir RAL 9005	mate satinée	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K1659.0041X20	noir RAL 9005	mate satinée	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K1659.0041X25	noir RAL 9005	mate satinée	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K1659.0041X30	noir RAL 9005	mate satinée	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
K1659.0041X35	noir RAL 9005	mate satinée	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
K1659.0041X40	noir RAL 9005	mate satinée	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
K1659.0041X45	noir RAL 9005	mate satinée	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
K1659.0041X50	noir RAL 9005	mate satinée	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
K1659.0051X10	noir RAL 9005	mate satinée	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K1659.0051X15	noir RAL 9005	mate satinée	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K1659.0051X20	noir RAL 9005	mate satinée	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K1659.0051X25	noir RAL 9005	mate satinée	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K1659.0051X30	noir RAL 9005	mate satinée	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
K1659.0051X35	noir RAL 9005	mate satinée	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
K1659.0051X40	noir RAL 9005	mate satinée	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
K1659.0051X45	noir RAL 9005	mate satinée	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
K1659.0051X50	noir RAL 9005	mate satinée	0	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
K1659.1051X10	noir RAL 9005	mate satinée	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
K1659.1051X15	noir RAL 9005	mate satinée	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K1659.1051X20	noir RAL 9005	mate satinée	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K1659.1051X25	noir RAL 9005	mate satinée	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K1659.1051X30	noir RAL 9005	mate satinée	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K1659.1051X35	noir RAL 9005	mate satinée	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K1659.1051X40	noir RAL 9005	mate satinée	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K1659.1051X45	noir RAL 9005	mate satinée	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K1659.1051X50	noir RAL 9005	mate satinée	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K1659.1061X10	noir RAL 9005	mate satinée	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10

# Manette indexable en zinc avec filetage, inserts en acier passivé bleu, satinée mate

## Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	Surface corps	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K1659.1061X15	noir RAL 9005	mate satinée	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
K1659.1061X20	noir RAL 9005	mate satinée	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
K1659.1061X25	noir RAL 9005	mate satinée	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
K1659.1061X30	noir RAL 9005	mate satinée	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
K1659.1061X35	noir RAL 9005	mate satinée	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
K1659.1061X40	noir RAL 9005	mate satinée	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
K1659.1061X45	noir RAL 9005	mate satinée	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
K1659.1061X50	noir RAL 9005	mate satinée	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
K1659.2061X15	noir RAL 9005	mate satinée	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K1659.2061X20	noir RAL 9005	mate satinée	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K1659.2061X25	noir RAL 9005	mate satinée	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K1659.2061X30	noir RAL 9005	mate satinée	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K1659.2061X35	noir RAL 9005	mate satinée	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
K1659.2061X40	noir RAL 9005	mate satinée	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K1659.2061X45	noir RAL 9005	mate satinée	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
K1659.2061X50	noir RAL 9005	mate satinée	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K1659.2061X55	noir RAL 9005	mate satinée	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
K1659.2061X60	noir RAL 9005	mate satinée	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K1659.2081X15	noir RAL 9005	mate satinée	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K1659.2081X20	noir RAL 9005	mate satinée	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K1659.2081X25	noir RAL 9005	mate satinée	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K1659.2081X30	noir RAL 9005	mate satinée	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K1659.2081X35	noir RAL 9005	mate satinée	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
K1659.2081X40	noir RAL 9005	mate satinée	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K1659.2081X45	noir RAL 9005	mate satinée	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
K1659.2081X50	noir RAL 9005	mate satinée	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K1659.2081X55	noir RAL 9005	mate satinée	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
K1659.2081X60	noir RAL 9005	mate satinée	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K1659.2101X15	noir RAL 9005	mate satinée	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
K1659.2101X20	noir RAL 9005	mate satinée	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
K1659.2101X25	noir RAL 9005	mate satinée	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
K1659.2101X30	noir RAL 9005	mate satinée	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
K1659.2101X35	noir RAL 9005	mate satinée	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
K1659.2101X40	noir RAL 9005	mate satinée	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
K1659.2101X45	noir RAL 9005	mate satinée	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
K1659.2101X50	noir RAL 9005	mate satinée	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
K1659.2101X55	noir RAL 9005	mate satinée	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
K1659.2101X60	noir RAL 9005	mate satinée	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
K1659.3081X15	noir RAL 9005	mate satinée	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
K1659.3081X20	noir RAL 9005	mate satinée	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K1659.3081X25	noir RAL 9005	mate satinée	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K1659.3081X30	noir RAL 9005	mate satinée	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K1659.3081X35	noir RAL 9005	mate satinée	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
K1659.3081X40	noir RAL 9005	mate satinée	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K1659.3081X45	noir RAL 9005	mate satinée	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
K1659.3081X50	noir RAL 9005	mate satinée	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K1659.3081X55	noir RAL 9005	mate satinée	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
K1659.3081X60	noir RAL 9005	mate satinée	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K1659.3101X15	noir RAL 9005	mate satinée	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
K1659.3101X20	noir RAL 9005	mate satinée	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
K1659.3101X25	noir RAL 9005	mate satinée	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
K1659.3101X30	noir RAL 9005	mate satinée	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
K1659.3101X35	noir RAL 9005	mate satinée	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
K1659.3101X40	noir RAL 9005	mate satinée	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
K1659.3101X45	noir RAL 9005	mate satinée	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
K1659.3101X50	noir RAL 9005	mate satinée	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
K1659.3101X55	noir RAL 9005	mate satinée	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
K1659.3101X60	noir RAL 9005	mate satinée	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
K1659.4101X20	noir RAL 9005	mate satinée	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
K1659.4101X25	noir RAL 9005	mate satinée	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K1659.4101X30	noir RAL 9005	mate satinée	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30

# Manette indexable en zinc avec filetage, inserts en acier passivé bleu, satinée mate

## Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	Surface corps	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L
K1659.4101X35	noir RAL 9005	mate satinée	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
K1659.4101X40	noir RAL 9005	mate satinée	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K1659.4101X45	noir RAL 9005	mate satinée	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
K1659.4101X50	noir RAL 9005	mate satinée	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K1659.4101X55	noir RAL 9005	mate satinée	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
K1659.4101X60	noir RAL 9005	mate satinée	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K1659.4101X70	noir RAL 9005	mate satinée	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
K1659.4101X80	noir RAL 9005	mate satinée	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
K1659.4101X90	noir RAL 9005	mate satinée	4	M10	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
K1659.4121X20	noir RAL 9005	mate satinée	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
K1659.4121X25	noir RAL 9005	mate satinée	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
K1659.4121X30	noir RAL 9005	mate satinée	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
K1659.4121X35	noir RAL 9005	mate satinée	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
K1659.4121X40	noir RAL 9005	mate satinée	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
K1659.4121X45	noir RAL 9005	mate satinée	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
K1659.4121X50	noir RAL 9005	mate satinée	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
K1659.4121X55	noir RAL 9005	mate satinée	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
K1659.4121X60	noir RAL 9005	mate satinée	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
K1659.4121X70	noir RAL 9005	mate satinée	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
K1659.4121X80	noir RAL 9005	mate satinée	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
K1659.4121X90	noir RAL 9005	mate satinée	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
K1659.5121X25	noir RAL 9005	mate satinée	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
K1659.5121X30	noir RAL 9005	mate satinée	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
K1659.5121X35	noir RAL 9005	mate satinée	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
K1659.5121X40	noir RAL 9005	mate satinée	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
K1659.5121X45	noir RAL 9005	mate satinée	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
K1659.5121X50	noir RAL 9005	mate satinée	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
K1659.5121X55	noir RAL 9005	mate satinée	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
K1659.5121X60	noir RAL 9005	mate satinée	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
K1659.5121X70	noir RAL 9005	mate satinée	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
K1659.5121X80	noir RAL 9005	mate satinée	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
K1659.5121X90	noir RAL 9005	mate satinée	5	M12	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
K1659.5161X25	noir RAL 9005	mate satinée	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	25
K1659.5161X30	noir RAL 9005	mate satinée	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	30
K1659.5161X35	noir RAL 9005	mate satinée	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	35
K1659.5161X40	noir RAL 9005	mate satinée	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	40
K1659.5161X45	noir RAL 9005	mate satinée	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	45
K1659.5161X50	noir RAL 9005	mate satinée	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	50
K1659.5161X55	noir RAL 9005	mate satinée	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	55
K1659.5161X60	noir RAL 9005	mate satinée	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	60
K1659.5161X70	noir RAL 9005	mate satinée	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	70
K1659.5161X80	noir RAL 9005	mate satinée	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	80
K1659.5161X90	noir RAL 9005	mate satinée	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	90