

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4454 Plattenwagen



**Transportgeräte**



Baukasten-System: zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen. Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Einseitige Anlagen mit Profilgummi belegt. Auflagebreite 430 mm, Anlagehöhe 1450 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	1200
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	1276
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	430
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	338
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1276
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	800
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1788
<b>Bereifung</b>	Elastic-Vollgummi blaugrau
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 40
<b>Hinweis</b>	Anlagehöhe: 1450 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	66
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976020013