



Schlagbohrmaschine PD2E 24 R

Leistungsstarke 1.020 Watt Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Links-Lauf zum Schrauben
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- AVS-Vibrationsdämpfung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	1.020 Watt
Bohr-Ø in Beton/Stein:	22/24 mm
in Stahl/Holz:	16/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	60/33 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1.000/0-3.200 1/min
Lastdrehzahl 1./2. Gang:	0-680/0-2.100 1/min
Max. Lastschlagzahl	40.000 1/min
Bohrfutter-Spannbereich:	1,5-13 mm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht:	2,9 kg

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Artikelnummer:	4933 419595
EAN Code:	4002395 23865 1

3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter www.milwaukeeetool.de!