



Beschrijving:

T-slangkoppelingen 5/8" (16 mm) uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE), natuurlijke kleur met tuitaan sluitingen voor slangen

- beschikbaar in verschillende groottes
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- Tuit buiten-Ø d2 = 16 mm resp. 5/8" (bevestigingsbereik)
- h = 42 mm
- l = 84 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	537300
GTIN	4007228706628
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	10

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,01

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	10
D x B x H (mm)	250 x 250 x 170

Brutogewicht VE kg	0,1
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	144
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

Kartonnen dozen per laag	18
Gewicht (kg)	164,0