


ROLINE PREMIUM TV-muurbeugel, zeer flexibel, max. 70 kg, zwart

Art.nr.	17.03.1246
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	17.03.1246
EAN (een stuk)	7630049627703

roline
Designed for Professionals



Stabiele, zeer flexibel verstelbare muurbeugel voor tv's en beeldschermen

- Voor schermen met een diagonaal van 94 cm tot 203,2 cm (37" tot 80")
- Draagvermogen tot 70 kg
- Muurafstand afhankelijk van de instelling: 69 mm tot 660 mm
- Monitor kan tot 60° naar rechts of links worden gedraaid
- Instelbare kantelhoek tot 5° naar boven of tot 10° naar beneden
- Hiermee kan de monitor tot 2° uit het horizontale vlak worden gedraaid
- Vaste ophanging
- Schermen met verschillende montagepunten (VESA 200x200 tot VESA 600x400) kunnen worden gemonteerd

Technische gegevens:

- Materiaal: staal
- Productgewicht: 12 kg
- Aanbevolen schermformaat: diagonaal 37" (94 cm) tot 80" (203,2 cm)
- Maximaal schermgewicht: 70 kg

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	LCD-Monitor armen
Produkt type	LCD/Plasman houder

Kleur	zwart
Draagkracht	70 kg
Bevestiging	Wandhouder
Verstel mogelijkheid	Verstelbare veermeter
Onverbeterlijke	ja
In hoogte verstelbaar	ja
Draaibaar	ja
Muurafstand	69 mm
Aantal monitoren	1
Max. Schermdiagonaal (cm)	203 cm
Max. Schermdiagonaal (inch)	80 inch
Min. Schermdiagonaal (cm)	94 cm
Min. Schermdiagonaal (inch)	37 inch
VESA 200 x 200 mm	ja
VESA 300 x 200 mm	ja
VESA 300 x 300 mm	ja
VESA 400 x 200 mm	ja
VESA 400 x 300 mm	ja
VESA 400 x 400 mm	ja
VESA 600 x 400 mm	ja
Materiaalgroep	metaal
Hoogte	445 mm
Breedte	730 mm
Diepte	660 mm
Gewicht	12100 g
Hoogte verpakking	100 mm
Breedte verpakking	480 mm

Diepte verpakking	780 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	12.4 kg
--------------------	---------