

ROLINE Industrie converter RJ-45, 1000SX/LC

Art.nr.	21.13.1144
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.13.1144
EAN (een stuk)	7611990176670



- Full Wire Speed converter van het Gigabit Ethernet signaal
- Auto MDI/MDI-X
- Link Fault Pass Through Funktion
- Verschillende configuratie mogelijkheden
- Eenvoudige converter voor de 802.1Q VLAN pakketten
- weinig stroomverbruik
- DIN montage
- Gebruiksspanning: +7 bis +30VDC
- Bedrijfstemperatuur: - 20 °C - +70 °C
- Twee stroomaansluitingen: via schroefverbinding of DC Female
- Voor de voeding besteld u de: 21.13.1226

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk-Converter
Produkt type	Medienconverter
RJ-45 Port (Mbit/s)	1000
Fiber Port (Mbit/s)	1000
Aantal Poorten RJ-45	1
Aantal Poorten Glas LC	1
Leiding	Multimode

Ethernet Glas Standaard	1000Base-SX
-------------------------	-------------

Max. bereik fase 50 μm	500 m
-----------------------------------	-------

Max. bereik fase 62,5 μm	220 m
-------------------------------------	-------

Regelbaar	nee
-----------	-----

Technische bijzonderheden	- 20 °C - +70 °C
---------------------------	------------------