

ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Basic 22 HE, 600x600 BxT Glastür grau

Artikelnummer	26.21.0031
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.21.0031
EAN (Einzelstück)	7630049600324



ROLINE 19 Zoll Netzwerkschrank Basic 22 HE 600x600 BxT Glastür grau

Die Netzwerkschränke der ROLINE Basic Serie wurden entwickelt, um einen einfachen und besonders kosteneffizienten Netzwerkausbau zu ermöglichen. Durch strategisch platzierte Kabeleinlässe ist eine mühelose Installation je nach Anwendungsfall gewährleistet. Im Bodenchassis befindet sich der Kabeleinlass, der durch eine verschraubte Abdeckplatte geschützt und im hinteren mittigen Bereich positioniert ist. Bei Schränken ab 800 mm Breite werden zusätzliche Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung links und rechts hinzugefügt. Diese sind auch im Dach integriert (einmal bei 600 mm Schrankbreite, dreimal bei 800 mm Schrankbreite). Für die Installation eines Lüftermoduls ist das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Im Inneren sind zwei Paar galvanisierte 19"-Profilschienen verbaut, die in beide Richtungen ablesbar sind und sich in der Tiefe verstellen lassen. Sie sind zudem mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 1,5 mm Stahlblech.

Die Farbgebung erfolgt mittels elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Abnehmbare Seiten- und Rückwände sowie eine abschließ- und abnehmbare Fronttür verbessern die Zugänglichkeit. Ein Wechsel des Türanschlags ist möglich. Zudem sind die Schränke aufgrund ihrer zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf vollständig demontierbar.

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
------------	--------

Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	19"-Standschrank
Farbe	grau
Lieferumfang	19-Zoll Netzwerkschrank Basic 22 HE, Erdungskabel-Set, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), 2x Schlüssel, Anleitung
Höheneinheiten	22 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe	290 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe	550 mm
Lieferzustand	komplett montiert
Materialgruppe	Stahl
Wandmontage möglich	nein
Justierfüsse	ja
Maximale Tragkraft	600 kg
Schutzart (IP Code)	IP20
Schalldicht	nein
Fronttür	Glastür
Rackschienen	ja
Seitenwände enthalten	ja
Abnehmbare Seitenwände	ja
Abnehmbare Vordertür	ja
Abnehmbare Hintertür	ja
Belüftung	passiv
RAL-Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Höhe	1125 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Gewicht	45.4 kg