

Halogenglühlampe 11x44mm, GY6,35 12V 50W transversal

Artikel-Nr. 42490

Lampenleistung:	50 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Lichtstrom:	930 lm
Sockel:	GY6,35
Farbtemperatur:	2900 K
Durchmesser:	11 mm
Gesamtlänge:	44 mm
Geeignet für Backofen:	Nein
UV-Schutz:	Ja
Axiale Wendel:	Nein
Niederdrucktechnik:	Nein
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Xenon:	Nein



Halogenglühlampe 11x44mm Diese Niedervolt-Halogenlampe ist eine der kompaktesten Niedervolt-Halogenlampen auf dem Markt. Die Lampe ist mit einem patentierten Trägersystem für die Wendel ausgestattet, das die Nachteile der früheren Wendelhalterung eliminiert. In dieser Bauweise gibt es keine zusätzlichen Metall- und Glasteile im Sockel, und ein eingebautes Sicherheitsmerkmal ermöglicht ein problemloses Abschalten am Ende der Lebensdauer. Diese Lampe wird aus einem Quarzmaterial hergestellt, das den UV-Anteil erheblich reduziert.

Energieeffizienzklasse: C
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 55.84
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100
 Lebensdauer (h): 3000

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:06



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.