



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Adapterkupplungen
Artikelnummer	CRA12060
EAN / GTIN	4260182340608
Bezeichnung	Adapterkupplung CAC 1452

Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme mit unterschiedlichen Außendurchmessern sowie unterschiedlichen Werkstoffen oder Oberflächenstrukturen; zur Reduzierung von unterschiedlichen Rohrdimensionen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung



Bemaßung

A Spannbereich	130-145 mm
B Spannbereich	110-125 mm
L Länge	120 mm

Spezifikation

Druckdichte	0,6 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	0.63 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	EN 681-1, EN 16397
----------------------	--------------------

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

