




NEW TRIA 77

Einbauleuchte, einflammig, LED, 3000K, rund, aluminium gebürstet, 38°, 9,1W, inkl. Treiber, Clipfedern

Das innovative NEW TRIA 1 SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz matt, weiß oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit den Lichtaustritt um 38° zu schwenken. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	113906
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	II
Wattage	8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	11 A
Dauer Einschaltstrom	20 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	700 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	aluminium
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	40000 h
Höhe	3.5 cm
Durchmesser	9.3 cm

Lichtquelle

916451	
--------	---

Nettogewicht	0.222 kg
Bruttogewicht	0.276 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	4 cm
Einbaudurchmesser	7.7 cm