

Artikelnummer: 129421

Kurzbeschreibung: Magazinwagen, 1100 x 450 x 910 mm

Langbeschreibung: Magazinwagen, Tragkraft 250 kg: Aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Schweißkonstruktion, blau (RAL 5007). Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rollenlagerung. Mit fetra-Zentralbremssystem TOTALSTOP* gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Ladeflächenhöhe: 206 mm Rad-ø 125 x B 32 mm* TOTALSTOP - das fetra-

Zentralbremssystem innovativ, komfortabel, ergonomisch und sicher: Das von fetra entwickelte

Bremssystem lässt sich mit nur einem Fußtritt leicht feststellen oder lösen. Neben der Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher

arretiert. Gefahrensituationen durch seitliches Ausschwenken des gebremsten Wagens werden somit vermieden. Durch die zentrale Anordnung ist das Bremspedal jederzeit im

Blickfeld des Bedieners und kann in jeder Rollenstellung betätigt werden. Der Radfeststeller aus Gummi wirkt auf allen Reifenmaterialien und ist sehr einfach nachstellbar innovativ:

Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert komfortabel: Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners. Bremsen

in jeder Rollenstellung möglich ergonomisch: Leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals sicher: Radfeststeller aus Gummi. Höchste Bremsleistung auf

allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen



EAN/GTIN: 4017976212005