

Artikelnummer: 156775

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8001, fahrbar, mit Schublade, mit Ablageboden, B 1500 x T 700 x H 880 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8001, fahrbar, mit Schublade, mit Ablageboden, B 750 bis 2000 mm: Diese fahrbare Werkbank Serie 8001 verfügt über eine Hängeschublade und einen Ablageboden. Dabei ist die Werkbank Serie 8001 in unterschiedlichen Breiten von 750 mm bis 2000 mm verfügbar. Dieser Ausführung der Werkbank Serie 8001 ist fahrbar, verfügt über eine Schublade und einen Stahlblech-Ablageboden. Dabei bietet die Werkbank eine Buche-Massiv Arbeitsplatte mit einer Stärke von 40 mm. Ihre Oberfläche ist geschliffen und geölt, während die Schweißkonstruktion und die Gestellfüsse aus Profi I-Stahlrohr besondere Stabilität bieten. Die fahrbare Variante der Werkbank Serie 8001 hat zwei Bock- und Lenkrollen mit Feststeller, die ein ungewolltes Wegrollen verhindern. Die rund 150 mm hohe Hängeschublade hat eine Tragkraft von 50 kg, während die Gesamtflächenlast maximal 450 kg umfasst. Die Fachhöhe des Stahlblech-Ablagebodens beträgt 445 bzw. 620 mm. Die Werkbank Serie 8001 ist in den Breiten 750, 1000, 1250, 1500 und 2000 mm bestellbar und wird fertig montiert geliefert. Weitere Details: Fahrbar Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Rollen-ø: 125 mm, Bauhöhe 150 mm Mit Schublade: 1 x 150 mm Tragkraft Schublade: 50 kg Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) Stahlblech-Ablageboden, Fachhöhe 445/620 mm Flächenlast: max. 450 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm Höhe: 880 mm



EAN/GTIN: 4040376993274