

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMD6ECX00E



Sonderzubehör

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

Bessere Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der Extra Clean Zone im oberen Korb, für Ihr schwer zu reinigendes Geschirr.

- **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Time Light:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **Silence Programm:** Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	65 kWh
Anzahl Maßgedecke:	14
Wasserverbrauch:	9.0 l
Programmdauer:	3:35 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	39.2 kg
Bruttogewicht:	41.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005391608
Gerätetyp:	Vollintegriert



Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMD6ECX00E

Bessere Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der Extra Clean Zone im oberen Korb, für Ihr schwer zu reinigendes Geschirr.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), IntensivZone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Touch-Bedienung (metallic)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Open Assist
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMD6ECX00E**

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm