

Kärcher tube à jets ergonomique pour nettoyeur haute pression

KÄRCHER

tube à jets 850 longueur mm, rotatif sous pression

Numéro d'article: 119540



tube à jets ergonomique pour nettoyeur haute pression

- tube à jets 850 longueur mm
- température max. 155 °C
- pression max. 300 bar
- en acier inoxydable
- rotatif sous pression
- hauteur x longueur x largeur 55 x 900 x 145 mm

Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	exécution tuyau/tube	rotatif sous pression
pour appareil de nettoyage	nettoyeur haute pression	hauteur	55 mm
tube à jets	tube à jets ergonomique	longueur	900 mm
pression	300 bar	largeur	145 mm
longueur du tube à jets	850 mm	matériau	acier inoxydable
antistatique	non	Poids	0,895 kg
température maxi	155 °C		

