

Kärcher buse triple 040

taille de buse 40, buse manuel commutable, jet fin haute pression (0°) / jet large haute pression a. contour power buse (25°) / jet large basse pression (40°), pression max. 300 bar, température max. 80 °C, raccordement M18x1,5 mm, en acier inoxydable



KÄRCHER

Numéro d'article: 119597

buse triple

- taille de buse 40
- buse manuel commutable
- jet fin haute pression (0°) / jet large haute pression a. contour power buse (25°) / jet large basse pression (40°)
- pression max. 300 bar
- température max. 80 °C
- raccordement M18x1,5 mm
- en acier inoxydable
- hauteur x longueur x largeur 200 x 65 x 65 mm

Détails techniques

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| type de nettoyage | accessoires | taille de tuyère | 40 |
| type de buse | buse triple | hauteur | 200 mm |
| pression maxi | 300 bar | longueur | 65 mm |
| température maxi | 80 °C | largeur | 65 mm |
| type de faisceau | jet fin haute pression (0°) / jet large haute pression a. contour power buse (25°) | matériau | acier inoxydable |

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| | / jet large basse pression (40°) | |
| tuyère commutable | manuel | Poids 0,395 kg |
| raccordement | M18x1,5 mm | |