

KERN

balance compteuse


CCS 60K0.01.

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 400 x 300 mm,
poids de réglage recommandé : 50
kg

Numéro d'article: 235948



KERN



KERN balance compteuse CCS 60K0.01.

- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 400 x 300 mm
- temps d'établissement entre 2 secondes
- reproductibilité 0,02 g
- poids de réglage recommandé : 50 kg
- avec les fonctions réglage (CAL), quantité, addition, Pre-Tare
- 3 affichages LC, pont de pesée, interface de données pour imprimante ou PC
- indice de protection IP67 : infiltration de poussière, immersion périodique
- bloc d'alimentation CA 220V-240V
- boîtier en plastique
- hauteur x largeur x profondeur 125 x 320 x 330 mm

Détails techniques

type de balance	balance compteuse	équipement balance	3 affichages LC, pont de pesée, interface de données pour imprimante ou PC
matériau de plateforme	acier inoxydable	matériau de boîtier	plastique
largeur de plateforme	400 mm	hauteur	125 mm
profondeur de plateforme	300 mm	largeur	320 mm
temps d'établissement	2 s	profondeur	330 mm
reproductibilité	0,02 g	fonction de comptage des pièces	oui
poids d'ajustage	50 kg	étalonnage	oui
Poids unitaire minimal	0,05 g	Numéro d'enregistrement DEEE	DE80821200
balance fonctions	réglage (CAL), quantité, addition, Pre-Tare	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
indice de protection IP	67 : infiltration de poussière, immersion périodique	Marque selon le registre allemand	KERN
alimentation	bloc d'alimentation CA 220V-240V	Poids	15,7 kg
durée de charge de la batterie	12 h		

Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu