

Rhewa imprimante à rouleaux pour papier thermique 0274 für 82alpha

hauteur x largeur x profondeur 170 x
106 x 116,5 mm, livré câble de
données inclus

Numéro d'article: 236327



imprimante à rouleaux pour papier thermique

- hauteur x largeur x profondeur 170 x 106 x 116,5 mm
- diamètre de roulette 83 mm
- alimentation électrique par adaptateur secteur 230V/50 Hz
- livré câble de données inclus

Détails techniques

type de balance	accessoires	alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz
pour type de balance	balance à bascule	volume de livraison	câble de données inclus
type de papier	papier thermique	Numéro d'enregistrement DEEE	DE1299516
diamètre de roulette	83 mm	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
hauteur	170 mm	Marque selon le registre alleman	Rhewa
largeur	106 mm	Poids	1 kg
profondeur	116,5 mm		

Cela s'adapte aussi ...

215669		ruban adhésif en papier, support en papier avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 50 m x 50 mm, épaisseur 110 µm, en marron
215859		bande élastique, longueur x largeur 150 x 10 mm, en caoutchouc en marron
216466		papier d'emballage, livraison sous forme de coude, feuille longueur x largeur 1 m x 650 mm, papier recyclé, grammage env. 90 g/m ² , en marron
217113		couteau de sécurité, avec rétractation de lame automatique, profondeur de coupe 15 mm, sortie de lame 22 mm, avec bouton de sécurité pour verrouiller et déverrouiller
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique