

MUNK combiné échelle-escabeau polyvalent

2 x 12 échelons profilés, longueur de lisse 6,14 m, en aluminium

Numéro d'article: 524298



15
YEARS
WARRANTY



MUNK Combiné échelle-escabeau polyvalent






2 plans avec traverses nivello®

combiné échelle-escabeau polyvalent

- accès double face
- 2 x 12 échelons profilés
- pour une hauteur de travail comme échelle d'appui jusqu'à env. 7,2 m
- longueur de lisse 6,14 m
- échelons profondeur 30 mm
- connexion échelons/lisse serti
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- traverse et sabots nivello® en extrémité de lisse
- en aluminium
- poids 18,1 kg
- selon DIN EN 131
- 15 années de garantie

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| technique de montée | escabeau | rabattable | oui |
| type d'échelle | combiné échelle- escabeau polyvalent | roulant | non |
| matériau | aluminium | connexion d'échelons/de longeron | serti |
| utilisation | double face | soubassement | traverse et sabots nivello® |
| longueur de longeron | 6,14 m | exécution échelle | à deux parties |
| hauteur de travail comme échelle | 7,2 m | équipement de sécurité échelle | protection contre l'écartement |
| Hauteur d'escabeau | 3,4 m | protection contre l'écartement | oui |
| nombre d'échelons | 2 x 12 | étrier de sécurité | non |
| type de marche/d'échelon | échelons profilés | norme | DIN EN 131 |
| profondeur d'échelons | 30 mm | garantie | 15 années |
| Largeur de la poutre | 1200 mm | Poids | 18,1 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149286 |  | plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm |
| 204801 |  | bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable |
| 520203 |  | boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune |
| 526758 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 528920 |  | moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE |