

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

force 50 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 80 x 25 mm, moyeu avec palier lisse, double blocage, jante en plastique, fixation avec trou de fixation, Ø 12,2 mm



BS ROLLEN

Numéro d'article: 714696

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 50 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 80 x 25 mm
- moyeu longueur x Ø 39 x 12 mm
- moyeu avec palier lisse
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec trou de fixation, Ø 12,2 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	palier de pivotement	roulement à billes
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	frein	double blocage
modèle	roulette pivotante	pare-fils	non

charge	50 kg	hauteur totale	108 mm
pneumatique	caoutchouc plein	longueur de moyeu	39 mm
Ø de roue	80 mm	trou de moyeu	12 mm
matériau de jante	plastique	largeur de roue	25 mm
roulement	palier lisse	portée	32 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	propriété surface de roulement	non tachant
élément de fixation	trou de fixation	Ø trou arrière	12,2 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
trou de fixation	12,2 mm	couleur de la jante	noir
matériau de boîtier	acier	Poids	0,75 kg

Accessoires

714776



roue, force 50 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 80 x 25 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés