

Feuille de données du produit

fetra[®]
●●●●

Article N°: 2422W Servante avec bacs en tôle d'acier

Equipements de manutention



Système modulaire : ensemble mécano-soudé, revêtement époxy RAL 5007, assemblé selon le principe des "inserts fetra". Plateau en tôle d'acier soudé avec rebord de 10 mm de haut. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut : 200 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	700
Hauteur plateaux (mm)	270, 585, 900
Longueur totale (mm)	1197
Largeur totale (mm)	709
Hauteur totale (mm)	900
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	70
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976424224