



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 1164 Greeproller



Greeproller van gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Met houten platformen. 2 Platformen met in het frame liggende houten plaat, toplaag beukendecor. Greep aanschroefbaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
laadvlak lengte (mm)	600
laadvlak breedte (mm)	450
Totale lengte (mm)	860
Totale breedte (mm)	450
Totale hoogte (mm)	875
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	19
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976011646