

**Artikelnummer:** 166319

**Kurzbeschreibung:** Brother Beschriftungsgerät P-touch E110 VP, QWERTZ-Tastatur, mit 9 mm Flexi-Tape

**Langbeschreibung:** Brother Beschriftungsgerät P-touch E110 VP, QWERTZ-Tastatur, mit 9 mm Flexi-Tape: Das Brother Beschriftungsgerät P-touch E110 VP verfügt über eine QWERTZ-Tastatur mit separatem Ziffernblock. Geliefert wird das Brother Beschriftungsgerät P-touch E110 VP mit einem 9 mm Flexi-Tape und einem Hartschalenkoffer. Das Brother Beschriftungsgerät P-touch E110 VP hat einen Hinterbanddruck für laminierte Etiketten, sodass diese wisch-, wetter- und kratzfest sind.



Dank der QWERTZ-Tastatur mit separatem Ziffernblock, den speziellen zur Verfügung stehenden Elektriker- und Kommunikationssymbolen sowie dem 58 x 23 mm großen, 1-zeiligem Display sind die Etiketten auch schnell gedruckt. Dabei kann das Brother Beschriftungsgerät P-touch E110 VP auch für Etiketten an Kabeln und Anschlüssen genutzt werden. Das Beschriftungsgerät wird mit einem 9 mm laminiertem Flexi-Tape mit einer Länge von acht Metern und einem Netzadapter geliefert. Alternativ kann das Gerät auch mit sechs AAA-Batterien betrieben werden. Der Lieferumfang umfasst auch einen Hartschalenkoffer, in dem Sie das Brother Beschriftungsgerät P-touch E110 VP sicher aufbewahren können. Weitere Details: Hinterbanddruck für laminierte, d.h. wisch-, wetter- und kratzfeste Etiketten QWERTZ-Tastatur mit separatem Ziffernblock, Anzahl Tasten: 60 Display: 1 Zeile 15 Zeichen Grafik-LCD (monochrom), 58 x 23 mm Druckgeschwindigkeit: max. 20 mm/Sek. Spezielle Elektriker- und Kommunikationssymbole Erstellt Etiketten für Kabel und Anschlüsse Max. Druckauflösung: 180 dpi Max. Druckhöhe: 9 mm Max. Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sekunde Schneideeinheit: Manuell Druckmethode: Thermotransfer Für: TZe-Schriftbänder 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm Breite Symbole: 200 Schriftarten: Helsinki Schriftstile: 8 (Normal, Fett, Umriss Schatten, Kursiv, Kursiv+ Fett, Kursiv+ Umriss Kursiv+ Schatten) Linien und Unterstreichen Schriftgrößen: 3 (Groß, Mittel, Klein) Schriftbreiten: 3 (Normal, x 1/2, x 2) Rahmen: 1 Max. Arbeitsspeicher: pro Etikett 80 Zeichen Phrasenspeicher: 720 Zeichen (9 Speicherplätze) Einstellbare Etikettenlänge: 30 - 300 mm Horizontale Textausrichtung Automatische Etikettenlänge: linksbündig Eingestellte Etikettenlänge: zentriert Max. Anzahl Zeilen: 2 Zeilen Mit Druckvorschau Vertikaldruck: normal und fett Mehrfachausdruck: 1 - 9 Nummerierung: 1 - 50 Randeinstellungen: Voll, Halb, Schmal, Kettendruck Tabfunktion: Auto, 1-100 mm lang 21 Sprachen Wechseleinheit: Zoll/mm Stromversorgung: 6x AAA Alkaline/wiederaufladbar (LR03/HR03) (nicht enthalten) oder Netzadapter Farbe orange/schwarz Gewicht: 400 g Maße: B 111 x T 58 x H 204 mm Lieferumfang: PT-E110 VP, 9 mm laminiertes Flexi-Tape (Schwarz auf Weiß, 8 m lang), Netzadapter, Hartschalenkoffer, Dokumentation

**EAN/GTIN:** 4977766774956