

Información sobre productos

12 40 200

Pelacables autoajustable



- Para cables de cinta plana hasta 10 mm de ancho en una sola operación
- Para cables con conductores finos unitarios y múltiples con aislamiento de plástico y goma
- Se adapta automáticamente a la respectiva sección del cable, lo que evita dañar el conductor
- La profundidad de pelado puede ajustarse manualmente a los diferentes materiales y grosores de aislamiento
- Cortacables para cables de aluminio o cobre, conductor múltiple hasta 10 mm² y unitario hasta 6 mm²
- Mecanismo operativo suave
- Cuchillas y mordazas de apriete de plástico fácilmente intercambiables
- Peso reducido
- Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio
- Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	12 40 200
EAN	4003773026662
Peso	202 g
Dimensiones	200 x 95 x 21 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas


Valores de pelado milímetros cuadrados	0,03 — 10,0 mm ²
Tope longitudinal	3 – 18 mm
AWG	32 — 8

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



12 40 200: Tope longitudinal ajustable





12 40 200: Pelado preciso sin dañar el cable conductor