

## Termékinformációk

### 90 31 02 SB

#### KNIPEX TubiX® csővágó



- QuickLock egykezes gyorsbeállítás: független tartás és szorítás a csövön
- Könnyű egykezes tolás a különböző méretű munkadarabokhoz való finombeállításához
- Kényelmes: egyszerű vágás kiváló minőségű tücsapágyakkal a vágókorongon és a vezetőgörgőkön
- Ø 6–35 mm-es (1/4"–1 3/8"), akár 2 mm-es falvastagságú csövek vágása
- A vágókorong jó minőségű golyóscsapágyacélból készült
- A vágókorong gyors, szerszám nélküli cseréje – a tartalék vágókorong a fogantyúban található
- Kivehető, precíziós csiszoló sorjázószerszám
- Elektromos szereléshez: merev acélvezetékek vágására is alkalmas
- Könnyű és tartós magnéziumos fémház

#### Általános

Cikkszám	90 31 02 SB
EAN	4003773084686
Súly	375 g
Méret	180 x 65 x 40 mm

#### Műszaki jellemzők

Vágási kapacitások (átmérő)	Ø 6 – 35 mm
Vágási kapacitások (átmérő)	Ø 1/4 – 1 3/8 Coll

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk











