

Productinformatie

95 32 038

Kabelschaar

(ratelprincipe)

Met telescopische grepen



- Kabelschaar met verstel- en afrondbare telescopische grepen
- Voor kabeldiameter tot 38 mm, afgeronde grepen om de optimale dijenbreedte in te stellen, ook geschikt om in nauwe ruimtes te werken
- Comfortabel werken door ratelprincipe en gering gewicht
- Zeer belastbare telescopische grepen van ovale aluminium buis: uittrekbaar tot 770 mm voor maximale hefboom bij grote kabeldiameters; inschuifbaar tot 570 mm voor plaatsbesparing tijdens het transport
- Vervangbare meskop
- Grote snijdzone tot max. Ø 38 mm of max. 280 mm² (bijvoorbeeld 4 x 70 mm² NYY) bij koperen of aluminium kabels
- Lichte, zuivere snede door een geoptimaliseerde snijdgeometrie
- Instelbaar schroefscharnier
- Benen: ovale aluminium buis, zeer stevig
- Meskop: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	95 32 038
EAN	4003773071556
Kop	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	1.980 g
Afmetingen	570 x 160 x 45 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	280 mm ²
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 38 mm
MCM	550

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



