

Artikelnummer:
28865

EAN-Nummer:
4000870288658

Name
LED Vintage G95 8W E27 360lm smk dim 1800K

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Leistungsfaktor	0,7
Lichtstromwinkel	360 °
Nennlichtstrom	360 lm
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	75 %
Energieverbrauch	8 kWh_1000h
Bestückung	8 W
Socket/Fassung	E27
Spektrale Strahlungsverteilungskurve	SS_LED_1800K
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



LED



Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	10,8 x 19,9 x 10,6 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten


VPE pro Masterkarton	1
Neu	✓

Technische Daten

Farbtemperatur Bereich	1.800 K
Lebensdauer	15.000 h
Spannung	230 V
Gewicht netto	58 g
Energieverbrauch	8 kWh_1000h
Bestückung	8 W
Gewicht brutto	93 g
Bauform	Globe
Farbe	Rauchglas
Anzahl Brennstellen	nv

Abmessungen

Höhe	140 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	140 x x mm
Durchmesser	95 mm



Dieser Artikel ist nicht im Anwendungsbereich der EU-Verordnung 2019/2015.

This article is outside the scope of the EU Regulation 2019/2015.