

Helge Nyberg miniwagen Ergobjörn

draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden

Artikelnummer: 146193


Ergobjörn



HelgeNyberg AB



Helge Nyberg Miniwagen Ergobjörn

miniwagen

- draagvermogen 50 kg
- met 3 etage(s)
- etage(s) traploos in hoogte verstelbaar
- etage(s) met dwars geplaatste draadgaasstangen
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- stalen buisconstructie
- hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm
- met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met rubber-banden
- wielnaaf met glijlager
- wielstand rechthoekig
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak	m. poedercoating
type wagen	postverdeelwagen	kleur	zwart
draagvermogen	50 kg	elektrisch geleidend	nee
hoogte	1065 mm	etage-inrichting	recht
lengte	650 mm	schuifbeugel	1 stuks
breedte	360 mm	in-/uitklapbaar	nee
etages aantal	3 stuks	wielstand	rechthoekig
etage(s) uitvoering	traploos in hoogte verstelbaar	wiel-Ø	100 mm
etage(s) uitrusting	dwars geplaatste draadgaasstangen	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
wagen uitrusting	2 gaasmanden, 1 gaaslegbord	wiellager	glijlager
banden	rubber	garantie	5 jaar
materiaal	stalen buis	gewicht	12 kg

Dit past ook bij ...

139644		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart
527975		sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs
533589		hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs