

Rollcart kastwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1215 x 800 mm,
platform van hout, 3 wanden
(draadgaas), 1 dubbele
openslaande deur, onderstel in
RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-
banden

Artikelnummer: 158373



Rollcart Kastwagen

met draadgaas wanden ESD-uitvoering

kastwagen

- draagvermogen 600 kg
- hoogte x lengte x breedte 1800 x 1385 x 850 mm
- laadvlak lengte x breedte 1215 x 800 mm
- platform van hout
- 3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3



Technische details

transporttoestel transportwagen

type deur dubbele vleugeldeur

type wagen	kastwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
materiaal	staal	banden	TPE
draagvermogen	600 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte laadvlak	1215 mm	diameter wiel	200 mm
breedte laadvlak	800 mm	wiellager	groefkogellager
hoogte	1800 mm	elektrisch geleidend	ja
lengte	1385 mm	wielstand	rechthoekig
breedte	850 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal platform	hout	norm	EN 1757-3 (rem)
wandtype	draadgaas wand	duwbeugel aantal	1 stuks
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur	gewicht	92 kg

Gerelateerde Producten

157957		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158382		extra legbord voor ESD-kastwagen, lengte x breedte 1200 x 800 mm, met houder, in wit
158408	.	4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar